

# unidad de carro SPZ-10-10-P-A

Número de artículo: 32714



Producto sustituido

FESTO

con dos vástagos (carro gemelo), para detección sin contacto.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	10 mm
Posición final ajustable / Largo	10 mm
Diámetro del émbolo	10 mm
Tipo de accionamiento del actuador	carro
Amortiguación	amortiguación P con tope metálico fijo
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante
Construcción	Guía
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento	2,5 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	60 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	60 N
Conexión neumática	M5
Material cover	Aleación forjable de aluminio
Material seals	NBR
Material housing	Aleación forjable de aluminio
Material piston rod	Acero inoxidable de aleación fina