

Pie de fijación HNG-125


Número pieza: 32953

Producto sustituido

[para cilindros DNG, DNGU.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2015. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | 125 |
| Basado en la norma | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Corresponde a la norma | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso del producto | 2.025 g |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| información sobre el material, sistema de fijación | Acero cincado |
| Información sobre el material del tornillo | Acero cincado |