

# Brida basculante SNG-63

Número pieza: 32971


Producto sustituido

FESTO

para cilindros DNG, DNGU, caballete apropiado LSNG, LSNSG.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | 63  |
| Basado en la norma                                 | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK            | 2   |
| Temperatura ambiente                               | -40 ... 150 °C  |
| Peso del producto                                  | 350 g   |
| Indicación sobre el material                       | Exento de cobre y PTFE<br>Conforme con RoHS                                   |
| información sobre el material, sistema de fijación | Fundición inyectada de aluminio   |
| Información sobre el material, pernos              | Acero<br>cincado  |
| Información sobre el material del tornillo         | Acero<br>cincado  |
| Información sobre el material del fusible          | Acero de muelles, galvanizado   |