


# caballete LNG-40

Número de artículo: 33891

★ Gama básica

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso del producto	161 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	acero templado
Material del cojinete	PA