

Brida basculante SSNG-32


Número pieza: 34291

Producto sustituido

FESTO

con alojamiento de rótula,
para cilindros DNG, DNGU, caballete apropiado LBG.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2015. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Corresponde a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	195 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
información sobre el material, sistema de fijación	Acero de aleación fina
Información sobre el material de la articulación de rótula	Acero PTFE
Información sobre el material del tornillo	Acero cincado