


unidad de guía FENG-50- -GF

Número de artículo: 34483

FESTO

Con guía de deslizamiento, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Carrera	10 ... 500 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante
Construcción	Guía
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de desplazamiento	50 N
Masa adicional por 10 mm de carrera	48 g
Peso básico con carrera de 0 mm	4.190 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	48 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	60 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por cada 10 mm de carrera	4,7 mm
Tipo de fijación	con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento de guía	Acero de aleación fina
Material de la carcasa	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio, anodizado