


unidad de guía FENG-100- -KF

Número de artículo: 34492

FESTO

Con guía de rodamiento de bolas, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	100
Carrera	10 ... 500 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza Fy máxima	2.300 N
Fuerza Fy estática máx.	3.120 N
Fuerza Fz máxima	2.300 N
Fuerza estática Fz máx.	3.120 N
Momento Mx máximo	198 Nm
Momento estático Mx máximo	268 Nm
Momento máximo My	197 Nm
Momento estático My máximo	267 Nm
Momento máximo Mz	197 Nm
Momento estático Mz máximo	267 Nm
Fuerza de desplazamiento	40 N
Masa adicional por 10 mm de carrera	77 g
Peso básico con carrera de 0 mm	12.990 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	77 g
Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm	47 mm
Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por cada 10 mm de carrera	3,6 mm
Tipo de fijación	con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento de guía	acero templado
Material de la carcasa	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de la placa de yugo	acero templado