


Brida basculante SNGB-63

Número pieza: 34543
Producto sustituido

FESTO

para cilindros DNG, DNGU, caballete apropiado LN, LSN.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	380 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
información sobre el material, sistema de fijación	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material, pernos	Acero cincado
Información sobre el material del apoyo	Material sintético
Información sobre el material del tornillo	Acero cincado
Información sobre el material del fusible	Acero de muelles, galvanizado