


Bloque de mando bimanual ZSB-1/8

Número pieza: 3527

FESTO

Equipo de seguridad con sistema de accionamiento bimanual.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Tipo de accionamiento	neumático
Construcción	válvula de asiento con muelle de reposición
Presión de funcionamiento	3 ... 8 bar
Caudal nominal normal	50 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre maquinaria
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	490 g
Tipo de fijación	con taladro pasante con rosca interior a elegir:
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12	G1/8
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 14	G1/8
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Información sobre el material de la tapa	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio anodizado