

pistola economizadora de aire LSP-1/4-D

Número de artículo: 35528

FESTO

ejecución de fundición.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de escape	Operación de soplado dosificable
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Caudal contra atmósfera	120 l/min
Caudal nominal normal	120 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nivel de ruido	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso del producto	240 g
Conexión neumática	Rosca interior G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio