


Indicador de posición SASF-S2-B-F-A34

Número de artículo: 4046082

FESTO

Para el montaje en el eje de accionamiento de actuadores normalizados según VDI / VDE3845 (disposición de taladros 80 mm).



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 ... 90 deg
Dimensiones A x L x H	Ø 65 x 40
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso del producto	55 g
Tipo de fijación	Conforme a VDI/VDE 3845
Color del cuerpo	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento distanciador	PA
Material de la carcasa	PA PP
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina