


# unión rápida en T TCK-M5-PK-3

Número de artículo: 4484

FESTO

Giratorio, con dos anillos de junta.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Construcción	forma en T
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	1,33 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Conexión neumática 1	Rosca exterior M5
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm para boquilla con diámetro interior de 3 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del anillo de junta	NBR Acero inoxidable de aleación fina
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material del tornillo hueco	Acero, galvanizado
Material de la conexión orientable	Fundición inyectada de cinc