


bobina magnética MSFG-12

Número de artículo: 4526

FESTO

con conector estándar



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Indicación de la posición de conmutación	no
Tiempo mínimo de mantenimiento	10 ms
Factor de utilización	100 %
Valores característicos de las bobinas	12 V DC: 4,1 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Par de apriete máximo del conector tipo zócalo	0,4 Nm
Peso del producto	55 g
Conexión eléctrica	3 contactos Clavijas para MSSD-F
Tipo de fijación	con tuerca moleteada
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la bobina magnética	Duroplast cobre Acero
Material del bobinado	cobre