



Estrangulador-silenciador GRU-1/4

Número pieza: 4579

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Función de regulador de caudal y silenciador
Conexión neumática 1	G1/4
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en el sentido de la estrangulación	320 l/min
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	40 g
Información sobre el material de la chaveta atornillable	POM
Datos sobre el material del tornillo de regulación	Acero cincado