


# placa base VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Número de artículo: 4727328

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Alimentación del aire de control	interno
Presión de funcionamiento Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Caudal Kv alimentación de aire	2,2 m <sup>3</sup> /h
Caudal Kv escape de aire	8,6 m <sup>3</sup> /h
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP65
Peso del producto	250 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	Brida 1/4 Distribución de conexiones NAMUR
Conexión neumática 3	1/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Aluminio recubierto con Ematal
Material de las juntas	NBR