



electroválvula MLC-8-3/8-B

Número de artículo: 4801
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	8/2 monoestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Caudal nominal normal	1.800 l/min
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Construcción	Corredera
Tipo de reposición	muelle neumático
Diámetro nominal	9 mm
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	vertical
Accionamiento manual auxiliar	sín
Alimentación del aire de control	interno
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Funcionamiento con lubricación necesario
Temperatura del medio	-5 ... 40 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión neumática 4	G3/8
Conexión neumática 5	G3/8
Información sobre el material de las juntas	NBR