



Filtro CEM CAMF-C5-FC

Número de artículo: 4825847
Producto sustituido

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 30 V
Tensión de funcionamiento nominal AC	24 V
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP30
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	15
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	8
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	15
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	8
Conexión eléctrica 2, tipo de fijación	2x tornillo 4-40 UNC-2A
Protocolo	HIPERFACE
Color del cuerpo	Plateado
Material de la carcasa	Material sintético metalizado