


# palanca manual VAOH-F9-17-H9-A

Número de artículo: 4895985

FESTO

Para el accionamiento mecánico de válvulas de bola VZBF, cerrable.  
Festo es el distribuidor de este producto, no el fabricante.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Largo	325 mm
Tipo de accionamiento	manual
Posición de montaje	indistinto
Ancho de la boca de la llave	17 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	850 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la palanca	Acero inoxidable de aleación fina
Número de material palanca	1.4301