


# bloque para montaje en batería MHA3-PR10-3-1/8

Número de artículo: 525225

FESTO

Para válvulas para placa base MHA3-...-HC/TC



## Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1/33	G1/4
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/8
Conexión neumática 3/11	G1/4
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio