

Tubo de material sintético

PUN-V0-12x2-SW

Número pieza: 525441

FESTO

ignífugo



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	62 mm
Diámetro interior	8 mm
Radio máximo de curvatura	21 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Clase de protección contra incendios según UL94	V0-V2
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Homologación	TÜV
Peso del producto según la longitud	0,08 kg/m
Color	Negro
Indicación sobre el color	Por protección contra llamas, desviación del color estándar
Dureza Shore	D 54 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)