

# tubo flexible de material sintético

## PAN-V0-6X1-BR-20

Número de artículo: 525486

Producto sustituido

ignífugo

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	8 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	30 mm
Diámetro interior	4 mm
Radio máximo de curvatura	13 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Aceite mineral
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0 (revestimiento)
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso del producto según la longitud	0,049 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 6 mm
Color	marrón
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	Poliamida 12 PVC-P