


Placa de alimentación VIGK-04-D-1-3/8

Número pieza: 525569

FESTO

Para terminal de válvulas 04, alto caudal, tamaño 1 válvulas ISO (G 3/8)



Hoja de datos

Caracter.	Valor
En base a la norma	ISO 5599-2
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 4	G3/8
Conexión neumática 5	G1/2
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio