


Placa de alimentación VIGK-04-D-2-1/2

Número pieza: 525570

FESTO

Para terminal de válvulas 04, alto caudal, tamaño 2 válvulas ISO (G 1/2)



Hoja de datos

Caracter.	Valor
En base a la norma	ISO 5599-2
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G1/2
Conexión neumática 3	G3/4
Conexión neumática 4	G1/2
Conexión neumática 5	G3/4
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio