


cable de conexión KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR

Número de artículo: 525655

FESTO

De alta flexibilidad para válvulas de respuesta rápida MH2/MH3 y distribuidor multipolo MPV.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Par de apriete	0,25 Nm
Peso del producto	54 g
Conexión eléctrica	Conector acodado/conector recto Forma cuadrangular / M8x1 2 contactos / 3 contactos
Estructura del cable	2x0,25
Diámetro del cable	3,4 mm
Longitud del cable	2,5 m
Conexión de conducto de protección	no existente
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce