


posición intermedia externa SLG-Z-18-A

Número de artículo: 525681

FESTO

Para actuador lineal SLG



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Módulo basculante
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	75 g
Tipo de fijación	con agujero pasante y pasador
Conexión neumática	M3
Material de los topes	Acero niquelado
Material de las juntas	PUR
Material de la carcasa	Aluminio Anodizado duro