


ventosa ESS-80-GT-G1/4

Número de artículo: 525985

FESTO

intercambiable fácilmente,



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa | 7,5 mm |
| Radio R mínimo de la pieza | 100 mm |
| Diámetro nominal | 5,5 mm |
| Diámetro de la ventosa | 80 mm |
| Volumen de la ventosa | 28,6 cm ³ |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | redondo, forma de campana |
| Forma de la ventosa | Redondo, profundo |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 0 bar |
| Presión nominal de funcionamiento | -0,7 bar |
| Fluido | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Fuerza de separación con vacío de 70% | 245 N |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 245 N |
| Par de apriete máximo en la rosca de fijación | 11 Nm |
| Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento | 99 N |
| Peso del producto | 60 g |
| Tipo de fijación | a través de la toma de vacío |
| Conexión de vacío | G1/4 |
| Color | Rojo-Marrón |
| Dureza Shore | 72 +/- 5 |
| Material de los pivotes roscados | Aleación forjable de aluminio |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la ventosa | Vulkollan® |