


Conjunto del manómetro DPA-100-10-MA-SET

Número de artículo: 526098

FESTO

para intensificador de presión



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Corresponde a la norma | EN 837-1 |
| Magnitud nominal manómetro | 40 |
| Construcción | manómetro de muelle tubular |
| Tipo de fijación | con rosca exterior |
| Presión de funcionamiento | 10 bar |
| Clase de precisión de medición | 2,5 |
| Tipo de protección | IP43 |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Posición de montaje | indistinto |
| Conexión neumática | G1/4 |
| Peso del producto | 305 g |