


distribuidor de cable ASI-KVT-FKX2-M12

Número de artículo: 527474

FESTO

Para AS-Interface



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	46 mm
Alto	102 mm
Largo	28,5 mm
Tipo de fijación	a elegir: con taladro pasante con perfil DIN
Peso del producto	190 g
Interfaz al bus de campo	AS-Interface: clavija para cable plano Casquillo, M12x1, 4 contactos, codificación A Tensión de carga clavija para cable plano
Tensión de funcionamiento DC, AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Tensión de funcionamiento nominal DC, AS-Interface	26,5 V
Tensión de funcionamiento DC, tensión de carga	20,4 ... 26,4 V
Tensión de funcionamiento nominal DC, tensión de carga	24 V
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529 Estando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PA reforzado
Información sobre el material de las juntas	PUR
Información sobre el material de la tapa	PA reforzado
Humedad relativa del aire	5 - 90 % sin condensación