

Lubricador MS6-LOE-1/4-U-Z

Número pieza: 529782

FESTO

Funda metálica, sentido del flujo de derecha a izquierda.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	80 cm ³
Funda de protección	integrado en la funda metálica
Presión de funcionamiento	1 ... 16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	50 l/min
Caudal nominal normal	2.500 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	810 g
Tipo de fijación	a elegir: Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	Aleación forjable de aluminio