

Cable del motor KMTRE-ST42-10

Número de artículo: 530075

FESTO

Para la conexión del módulo lineal eléctrico HME con el controlador del motor SFC-LAC.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	80 mm
Estructura del cable	7 x 0,34 mm ² apantallados
Longitud del cable	10 m