



Combinación de unidades de mantenimiento MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

Número pieza: 530213

FESTO

Compuesto de filtro, válvula reguladora, lubricador, placa para montaje en la pared.

Presión inicial máxima 7 bar, filtro de 5 µm, con manómetro, depósito y funda de material plástico, evacuación manual del condensado, sentido del flujo de derecha a izquierda



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con cerrojo integrado
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Evacuación del condensado	giro manual
Construcción	Válvula reguladora de presión, con manómetro Filtro estándar Lubricador estándar de niebla de aceite
Funda de protección	funda protectora de material plástico
Indicación de la presión	con manómetro
Margen de regulación de la presión	1 ... 7 bar
Presión inicial 1	1,5 ... 18 bar
Caudal nominal normal	4.700 l/min
Fluido	Aire comprimido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Peso del producto	2.000 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2