



# Combinación de unidades de mantenimiento MSB4-1/4-FRC7:J3M1-Z

Número pieza: 531122

FESTO

Combinación compuesta de filtro, válvula reguladora de presión y lubricador. Presión inicial máxima 12 bar, filtro de 5 µm, con manómetro, botón regulador con llave, depósito y funda de material plástico, evacuación manual del condensado, sentido del flujo de derecha a izquierda.



## Hoja de datos

| Caracter.   | Valor  |
|---|--|
| Tamaño  | 4  |
| Serie   | MS   |
| Asegurar el accionamiento                                 | Botón giratorio con cerrojo integrado  |
| Posición de montaje                                       | vertical +/- 5°  |
| Evacuación del condensado                                 | giro manual  |
| Construcción  | Filtro regulador con manómetro<br>Lubricador proporcional estándar                                       |
| Grado de filtración                                       | 5 µm   |
| Función del regulador                                     | Presión inicial<br>con compensación de la presión primaria<br>con escape secundario<br>con flujo inverso |
| Funda de protección                                       | funda protectora de material plástico  |
| Indicación de la presión                                  | con manómetro  |
| Presión de funcionamiento                                 | 1,5 ... 14 bar   |
| Margen de regulación de la presión                        | 0,5 ... 12 bar   |
| Caudal nominal normal                                     | 850 l/min  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Gases inertes   |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)                      |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2  |
| Temperatura de almacenamiento                             | -10 ... 60 °C  |
| Clase de pureza del aire en la salida                     | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [6:4:-]   |
| Temperatura del medio                                     | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                                      | -10 ... 60 °C  |
| Peso del producto   | 500 g  |
| Tipo de fijación  | con accesorios   |
| Conexión neumática 1                                      | G1/4   |
| Conexión neumática 2                                      | G1/4   |
| Información sobre el material del cuerpo                  | Fundición inyectada de aluminio  |
| Información sobre el material del depósito del filtro     | PC   |