

lubricador MS4N-LOE-1/4-R

Número de artículo: 531702

FESTO

vaso y funda de material sintético, sentido de flujo de izquierda a derecha.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	30 ml
Funda de protección	funda de protección de material sintético
Presión de funcionamiento	1 ... 12 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	40 l/min
Caudal nominal normal	2.200 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	194 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC