

conector FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Número de artículo: 532219

FESTO

Para DeviceNet, CANopen



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	20 mm
Alto	62 mm
Largo	61 mm
Protocolo	CAN
Peso del producto	60 g
Interfaz al bus de campo	2x 5 bornes con resorte de tracción
Nota relacionada con el interfaz del bus de campo	BUS In - BUS Out enlazados
Diámetro máximo admisible del cable	5 ... 10 mm
Tipo de protección	IP65 IP67 Estando montado según IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	95 % sin condensación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA reforzado
Material de las tuercas de unión	latón
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR