


cartucho microfiltrante MS6-LFM-A

Número de artículo: 532909

FESTO

Para serie MS, grado de filtración: 0,01 µm



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Basado en la norma	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serie	MS
Grado de filtración	0,01 µm
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	900 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	135 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6::-4] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [3::-2]
Grado de separación fraccionada (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
Grado de separación MPPS	99,95 %
Contenido residual de aceite	0,01 mg/m ³