

tubo flexible helicoidal PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Número de artículo: 533467

FESTO

muy flexible, reforzado con tejido, en buena medida resistente a hidrólisis.



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	6 m
Diámetro exterior	11,7 mm
Longitud sin extender	1,312 m
Radio de flexión relevante para el caudal	65 mm
Diámetro interior	7,9 mm
Diámetro de la bobina	51 mm
Cantidad de espiras	53
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 13 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Peso del producto	560 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2	Rosca exterior G3/8
Color	azul
Dureza Shore	A 87 +/-3
Material de la rosca de conexión	latón níquelado
Material de la protección contra dobleces	POM
Material del tubo flexible	TPE-U(PU)