



# silenciador UC-1/8-50

Número de artículo: 534219

FESTO

de material sintético.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	50
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Caudal contra atmósfera	1.700 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de ruido	59 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso del producto	2,6 g
Conexión neumática	G1/8
Material del amortiguador	PE
Material de los pivotes roscados	PE
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS