

filtro MS12-LF

Número de artículo: 535023

FESTO

Para montaje en batería, con rosca G.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Presión de funcionamiento	0,8 ... 20 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación forjable de aluminio