

Tubo de material sintético PUN-E-10x1,25-BL

Número pieza: 535328

FESTO

apropiado para racores, muy flexible, resistente a hidrólisis y microbios,
homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 60 mm |
| Diámetro interior | 7,5 mm |
| Radio máximo de curvatura | 26 mm |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Homologado para la industria alimentaria | FDA 2002/72/EG |
| Temperatura ambiente | -35 ... 50 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0,044 kg/m |
| Color | azul |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del tubo flexible | TPE-U(PU) |