


# Terminal de válvulas CPA10-ASI-VI

Número pieza: 535847

FESTO

Patrón de 10mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	2x3/2 abiertas/cerradas monoestables 2x3/2 cerradas monoestables 2x3/2 abiertas monoestables 5/2 monoestable 5/2 biestable 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada
Caudal nominal normal	300 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Control eléctrico	AS-Interface
Cantidad máx. de posiciones para válvulas	8
Número máx. de zonas de presión	4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Ancho	10 mm
Tipo de protección	IP65
Patrón	10 mm
Tipo de accionamiento	eléctrico
tipo de terminal de válvulas	12
Construcción	Corredera
Alimentación del aire de control	externo interno
Estructura del terminal de válvulas	modular y ampliable
Indicación de la posición de conmutación	LED
Presión de control	3 ... 8 bar
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C