


# Terminal de válvulas CPA14-ASI-VI

Número pieza: 535848

FESTO

Patrón de 14mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

| Caracter.                                   | Valor  |
|---|--|
| Función de las válvulas                     | 2x3/2 abiertas/cerradas monoestables<br>2x3/2 cerradas monoestables<br>2x3/2 abiertas monoestables<br>5/2 monoestable<br>5/2 biestable<br>5/3 a presión<br>5/3 a descarga<br>5/3 cerrada |
| Caudal nominal normal                       | 600 l/min  |
| Presión de funcionamiento                   | -0,9 ... 10 bar  |
| Control eléctrico                           | AS-Interface   |
| Cantidad máx. de posiciones para válvulas   | 8  |
| Número máx. de zonas de presión             | 4  |
| Temperatura ambiente                        | -5 ... 50 °C   |
| Ancho                                       | 14 mm  |
| Tipo de protección                          | IP65   |
| Patrón                                      | 14 mm  |
| Tipo de accionamiento                       | eléctrico  |
| tipo de terminal de válvulas                | 12   |
| Construcción                                | Corredera  |
| Alimentación del aire de control            | externo<br>interno   |
| Estructura del terminal de válvulas         | modular y ampliable  |
| Indicación de la posición de conmutación    | LED  |
| Presión de control                          | 3 ... 8 bar  |
| Tensión nominal de funcionamiento DC        | 24 V   |
| Marcado CE (ver declaración de conformidad) | Según la normativa UE sobre EMC  |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK     | 2  |
| Temperatura del medio                       | -5 ... 50 °C   |