


# regulador de presión LR-1/8-DB-7-O-MINI

Número de artículo: 537642

FESTO

Regulador de accionamiento directo, presión de funcionamiento de hasta 7 bar, sin manómetro



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Ancho	44 mm
Serie	DB
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Válvula reguladora de presión, sin manómetro
Función del regulador	con escape secundario con flujo inverso
Indicación de la presión	Preparado para G1/8
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,5 bar
Caudal nominal normal	>= 800 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	150 g
Tipo de fijación	a elegir: Montaje en panel frontal Montaje del conducto con taladro pasante con escuadra de montaje
Conexión del manómetro	G1/8
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del botón giratorio	POM
Información sobre el material del cuerpo	PA reforzado