



unidad de filtro y regulador LFR-1/8-DB-7-O-MINI

Número de artículo: 537651

FESTO

Presión de salida 7 bar, sin manómetro, grado de filtración 40 µ



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Ancho	44 mm
Serie	DB
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga del condensado	giro manual
Construcción	Filtro regulador sin manómetro
Función del regulador	con escape secundario con flujo inverso
Indicación de la presión	Preparado para G1/8
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,5 bar
Caudal nominal normal	>= 700 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	200 g
Tipo de fijación	a elegir: Montaje del conducto con taladro pasante con escuadra de montaje
Conexión del manómetro	G1/8
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del botón giratorio	POM
Información sobre el material del filtro	PE
Información sobre el material del cuerpo	PA reforzado
Información sobre el material del vaso del filtro	PC