


Purga de condensado PWEA-AP-3D

Número pieza: 538678

FESTO

para montaje externo, con control eléctrico independiente.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Accionamiento manual auxiliar	mediante pulsador
Evacuación del condensado	completamente automático
Construcción	externo eléctrico automático
Magnitud de la medición	Nivel de llenado
Función de las válvulas	cerrado 3/2 monoestable
Elementos de control	Teclado con membrana de recubrimiento con tecla de test
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED
Indicación del estado	LED
Presión de funcionamiento	0,8 ... 16 bar
salida de alarma	con contacto
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
rendimiento nominal de purga de condensado	2 W
Fluido	Aire comprimido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	1 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
clase de protección	III
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Peso del producto	700 g
Conexión eléctrica	Conector M12x1 5 contactos forma redondo
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de evacuación del condensado	PK-8
Conexión neumática	G1/2
información sobre material depósito de condensado	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del cuerpo	Material sintético