


**eje de guía**  
**FDG-25- -ZR-RF**  
 Número de artículo: 538791



**Representación a modo de ejemplo**

**Hoja de datos**

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Tamaño	25
Carrera	1 ... 5.000 mm
Reserva de carrera	86 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía de rodillos
Construcción	Guía
Aceleración máxima	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocidad máxima	$\leq 10 \text{ m/s}$
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento de superficie de 2º grado lx	594,7E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de superficie de 2º grado ly	237,2E+03 mm <sup>4</sup>
Fuerza Fy máxima	150 N
Fuerza Fz máxima	150 N
Momento Mx máximo	7 Nm
Fuerza de desplazamiento	5 ... 12 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	29,2 g
Tipo de fijación	con accesorios
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Material de la tapa	PA
Material del carril de guía	Acero
Material del elemento de guía	Acero
Material de la carcasa	Aluminio anodizado