

# línea piloto KES-MC-1-SUB-15-2,5

Número de artículo: 538919



Producto sustituido

FESTO

para acoplamiento E/S para la conexión a cualquier unidad de control

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	15
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	15
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	18
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	15
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 24 V
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Radio de flexión, tendido fijo del cable	≥ 40 mm
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 75 mm
Diámetro del cable	10 mm
Estructura del cable	18x0,34 apantallados
Diámetro nominal del conducto	0,34 mm <sup>2</sup>
Extremos de los hilos	Recubrimiento para hilo
Tipo de protección	IP54
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión