


Checkbox CHB-C-F

Número pieza: 539076

FESTO

forma compacta



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de conteo	sí
Tipo de protección	IP64
conexión para encoder	según especificación R 485
salidas	pieza correcta y bien orientada pieza correcta, pero mal orientada pieza equivocada Control del equipo de avance Control de la cinta de transporte / Dispuesto a la operación Indicación de estado "atención" Salida de error fin de contador PLC_Power
entradas	detector de compresión 1 detector de compresión 2 Camera - Enable Error externo Counter Reset Inicio externo Detector externo bloqueo de teclado Type Select 0 Type Select 1
cantidad máxima de orientaciones por memoria de tipos	8
cantidad máxima de memoria de tipos	16
preselección de cantidades	software CheckKon
Margen de conteo	1 - 2 Mrd.
aseguramiento interno	8 A fusible
limitación electrónica de las salidas a	700 mA
corriente total máxima en conexión al PLC	1 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
consumo de corriente en salidas sin carga	750 mA
Fluctuación de tensión permisible	+/- 15 %
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
condiciones del entorno	seco Apnatallamiento de influencias extremas de luz ajena aire del entorno lo más limpio posible
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso del producto	2.500 g
resolución cámara	4/100 mm
tiempo de exposición	128 ... 1.024 µs
Distancia funcional	95 ... 99 mm
Campo cubierto por el sensor óptico	42 - 45 mm
Interface de diagnóstico	inteface RS232 115 Kbaud M12x1 4 contactos
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE