

caja tomacorriente MSSD-V-M16

Número de artículo: 539713

FESTO

para bobinas y válvulas, patrón de conexiones según DIN EN 175 301, diseño B.



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	50
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	35 g
Conexión eléctrica	3 contactos Conector acodado tipo zócalo Esquema de conexiones forma B según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803 Forma rectangular
Racor de cables	M16
Diámetro máximo admisible del cable	6 ... 8 mm
Sección de la conexión	0,75 mm ²
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 115 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA reforzado
Material de las juntas	HNBR