

placa base conexiones laterales VABF-S4-2-A2G2-G18

Número de artículo: 539719

FESTO

Para terminales de válvulas VTSA y VTSA-F, utilizaciones 2 y 4 giradas 90°.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Ancho | 18 mm |
| Basado en la norma | ISO 15407-2 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Presión de funcionamiento Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tipo de protección | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso del producto | 155 g |
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |