


válvula de cierre MS6N-EM1-3/8-S-Z

Número de artículo: 541299

FESTO

manual, con silenciador, sentido del flujo de derecha a izquierda.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Construcción | Corredera giratoria |
| Tipo de accionamiento | manual |
| Función de escape | no estrangulable |
| Tipo de control | directo |
| Función de las válvulas | 3/2 biestable |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 18 bar |
| Valor C | 21,2 l/sbar |
| Valor B | 0,49 |
| Caudal nominal normal | 5.500 l/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto con accesorios a elegir: |
| Posición de montaje | indistinto |
| Sentido del flujo | no reversible |
| Peso del producto | 655 g |
| Conexión neumática 1 | 3/8 NPT |
| Conexión neumática 2 | 3/8 NPT |
| Conexión neumática 3 | Silenciadores integrados sin escape común |
| Material de las juntas | TPE-U(PU) |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |